

## Polypearl™ ME

Basis: PMSQ

TYPE	MITTLERE GRÖSSE	BRECH-ZAHL	OPTISCHE FOLIE / FILM	LICHTSTREUUNG PC & PS COMPOUNDS	LICHTSTREUUNG PMMA COMPUND	LICHTSTREUUNG SILIKON COMPOUND	ANTIBLOCKING PP / PE FOLIE	STRUKTUR / HAPTİK / COEXTRUSION
ME 1.0	1 µm	1,42	•	•	•		•	
ME 2.0	2 µm	1,42	•	•	•		•	
ME 4.0	4 µm	1,42	•	•	•		•	
ME 6.0	6 µm	1,42	•				•	
ME 8.0	8 µm	1,42	•				•	
ME 10.0	10 µm	1,42	•				•	
MH5FD	5 µm	1,49	•				•	
MH10FD	10 µm	1,49	•					
MH15FD	15 µm	1,49	•					•
MH20FD	20 µm	1,49	•					•
MH25FD	25 µm	1,49	•					•
MH30FD	30 µm	1,49	•					•
MH40FD	40 µm	1,49	•					•
MH50FD	50 µm	1,49	•					•
MH60FD	60 µm	1,49	•					•
MH3FHD	3 µm	1,49		•		•	•	
MH4FHD	4 µm	1,49		•		•	•	
MH5FHD	5 µm	1,49		•		•	•	

## MH-FD

Basis: PMMA

## MH-FHD

Basis: PMMA

Die in dieser Übersicht aufgeführten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Verwender nicht davon, die Produkte eigenverantwortlich auf die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu prüfen.

Diese Version ersetzt alle bisherigen Versionen  
Stand: November 2022