

Polypearl™ ME

Basis: PMSQ

TYPE	MITTLERE GRÖSSE	BRECH-ZAHL	OPTISCHE FOLIE / FILM	LICHTSTREUUNG PC & PS COMPOUNDS	LICHTSTREUUNG PMMA COMPUND	LICHTSTREUUNG SILIKON COMPOUND	ANTIBLOCKING PP / PE FOLIE	STRUKTUR / HAPTİK / COEXTRUSION	ANTI GLARE / ENTSPIEGELUNG
ME 1.0	1 µm	1,42	•	•	•		•		
ME 2.0	2 µm	1,42	•	•	•		•		
ME 4.0	4 µm	1,42	•	•	•		•		
ME 6.0	6 µm	1,42	•				•		
ME 8.0	8 µm	1,42	•				•		
ME 10.0	10 µm	1,42	•				•		

MH-FD

Basis: PMMA

MH-5FD	5 µm	1,49	•				•		
MH-10FD	10 µm	1,49	•						
MH-15FD	15 µm	1,49	•					•	
MH-20FD	20 µm	1,49	•					•	
MH-25FD	25 µm	1,49	•					•	
MH-30FD	30 µm	1,49	•					•	
MH-40FD	40 µm	1,49	•					•	
MH-50FD	50 µm	1,49	•					•	
MH-60FD	60 µm	1,49	•					•	

MH-FHD

Basis: PMMA

MH-3FHD	3 µm	1,49		•		•	•		
MH-4FHD	4 µm	1,49		•		•	•		
MH-5FHD	5 µm	1,49		•		•	•		

MS-FHC

Basis: PS

MS-3FHC	3 µm	1,59	•		•	•	•		•
MS-5FHC	5 µm	1,59	•		•	•	•		•
MS-10FHC	10 µm	1,59	•				•		•

Die in dieser Übersicht aufgeführten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Verwender nicht davon, die Produkte eigenverantwortlich auf die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu prüfen.

Diese Version ersetzt alle bisherigen Versionen
Stand: Oktober 2023